

Garant**VBMT 110304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 110304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz