

Garant**VBMT 160404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz