

**Garant****VBMT 160408, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7010-1
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz