

**Garant****VB.T 110304, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 110304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz