

**Garant****VB.T 160404, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 160404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz