

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz