

**Garant****VC.T 160404, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz