

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz