

**Garant****Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 10/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Működő szélesség $L_4$	10 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Beszúrási mélység $t_{\max}$	6 mm
Fejhossz $L_1$	26 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Teljes hossz L	120 mm
Szárszélesség b	10 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500