


Garant**eco leszúró penge tartó Varioline, 1 típus, Kivitel: LR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319145 LR
GTIN	4045197781154
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Karcsú felépítés 4 kivitelben és 180°-kal elforgatva felszerelhető normál- és fordított felhasználáshoz. A szerszám optimális kombinációja le- és beszúrási műveletekhez a fő- és ellenorsó között, vagy ahhoz közel minimális alkatrész kinyúlás mellett.

Felhasználás:

Csillagrevolveren és esztergáló központok maró orsóin való felhasználáshoz.

A 273864 – 273866 sz., 273562 és 273564 sz. beszúró pengékhez történő felhasználáshoz.

Figyelem:

Oldalsó hűtőfolyadék eljuttatás az eco beszúró pengékhez.

RR és LR kivitel a 273864 sz. beszúró pengéhez. RL és LL kivitel a 273865 sz. beszúró pengéhez. RR és LL kivitel a 273866 sz. beszúró pengéhez.

Hozzávaló szorítókörmököt a 279841 sz. 2 méret és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 sz. 14 méret alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

Szélesség B: 65 mm

Magasság H₁: 14,5 mm

Magasság H₂: 61 mm

Rádiusz R₁: 95 mm

Műszaki leírás

Rádiusz R_1	95 mm
Magasság H_1	14,5 mm
Kivitel	LR
Szélesség B	65 mm
Magasság H_2	61 mm
Termék fajtája	Leszúró tartó