



## Gyors forgású orsó 625S típus Kompakt, karcsú, HSK-A 63, Fordulatszám: 50000min-1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	358875 50000
GTIN	2050001871725
Árucikk kategória	33I

### Leírás

#### Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 – 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

#### Előny:

- **Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.**
- **Kíméli a gépet – a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre – a géporsó áll.**
- **Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.**
- **Hosszabbodik a szerszámok élettartama.**
- **A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre – kevesebb utómunka szükséges.**

#### Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

#### Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

#### Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak **külső** levegő bevezetés esetén szükséges – külön rendelésre.

#### Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.

További orsók külön rendelésre: Minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítmény kategóriák és fordulatszámok.

### Műszaki leírás

Fordulatszám	50000 min <sup>-1</sup>
Szárhossz L <sub>1</sub>	55 mm
Külső Ø D	57,15 mm
Külső Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Teljes hossz L	25 mm
Kinyúlási hossz A	177 mm
Típus	625S
Forgácsolási stratégia	HSC
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	JIS B6339
Termék fajtája	Gyors forgású orsó