

**Hegesztő bakancs, fekete CARL HI, S3, EU cipő méret: 42****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092255 42 |
| GTIN | 4030839210451 |
| Árucikk kategória | 09P |

Leírás**Kivitel:**

Hegesztő bakancs a legjobb termikus tulajdonságokkal. Kb. 200 °C-ig, rövid időre 300 °C-ig hőálló.

- **Felső rész robusztus marhabőrből.**
- **Bőr bélés.**
- **Zárt nyelv.**
- **Teljes felületű Basic grey talpbetét.**
- **Antisztatikus Softvlies belső talpbélés.**
- **Nagy stoplis gumi/PU SAFETY-GRIP járótalp.**
- **PU orrvédő.**
- **Hőálló varrások.**
- **Gyorszár a kényelmes felvételhez.**
- **Párnázott szikra ellen védő szár.**

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méreteken, a 39 – 48 EU méreteken rendelhető.

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Acél

Szakadásállóság: Acél

A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett °C
 Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Bélés anyaga | bőr |
| Védettségi osztály | S3 |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Felső anyag | Marhabőr |
| EU cipőméret | 42 |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C |
| Szakadásállóság | Acél |
| Ujjvédő orrész anyaga | Acél |
| Festék | fekete |
| Talp anyaga | gumi/PU |
| Sorozat | CARL |
| Nem | férfi |
| Termék fajtája | Biztonsági csizma |