

**Hegesztő bakancs, fekete CARL HI, S3, EU cipő méret: 45****Rendelési adatok**

Rendelés száma	092255 45
GTIN	4030839210482
Árucikk kategória	09P

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztő bakancs a legjobb termikus tulajdonságokkal. Kb. 200 °C-ig, rövid időre 300 °C-ig hőálló.

- **Felső rész robusztus marhabőrből.**
- **Bőr bélés.**
- **Zárt nyelv.**
- **Teljes felületű Basic grey talpbetét.**
- **Antisztatikus Softvlies belső talpbélés.**
- **Nagy stoplis gumi/PU SAFETY-GRIP járótalp.**
- **PU orrvédő.**
- **Hőálló varrások.**
- **Gyorszár a kényelmes felvételhez.**
- **Párnázott szikra ellen védő szár.**

**Szabvány:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Figyelem:**

Raktári áru a 39 – 46 EU méreteken, a 39 – 48 EU méreteken rendelhető.

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Acél

Szakadásállóság: Acél

A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett °C  
 Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

## Műszaki leírás

Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Felső anyag	Marhabőr
Festék	fekete
Bélés anyaga	bőr
Ujjvédő orrész anyaga	Acél
Szakadásállóság	Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja)	200 felett °C
Védettségi osztály	S3
Talp anyaga	gumi/PU
EU cipőméret	45
Sorozat	CARL
Nem	férfi
Termék fajtája	Biztonsági csizma