



## Félcipő, fekete/ibolyakék VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, EU cipő méret: 40



### Rendelési adatok

Rendelés száma	092711 40
GTIN	4044348453704
Árucikk kategória	09C

### Leírás

#### Kivitel:

VITALITY PLUS női biztonsági félcipő **SECURA VARIO Vitality® multizónás csillapítással** és **STEITZ FLEX-ZONE®** rugalmas zónás járótalppal.

- **Ultrakönnyű funkciós felsőrész szellőző textil betétekkel.**
- **Zárt nyelv.**
- **Biztonsági fényvisszaverők.**
- **Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Valódi bőr belső talp.**
- **TPU-Dynamics járótalp, fehér.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő zárt cipőnyelvel és valódi bőr talpbélés.

- **Alumínium lábujjvédő orrész.**
- **TPU-Dynamics külső talp.**
- **Csökkentett súlyú talp felépítés gumis bokarésszel.**

#### Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

#### Figyelem:

Széles XB kivitel a 092712 sz. alatt.

Raktári árú 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 42 EU méretekben rendelhető.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Védettségi osztály: S2

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

## Műszaki leírás

Talp anyaga	TPU Dynamics
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Csúszásgátló	igen
Védettségi osztály	S2
EU cipőméret	40
Festék	fekete/ibolyakék
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Nem	férfi
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő