



Félcipő, fekete/ibolyakék VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, EU cipő méret: 41



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092711 41 |
| GTIN | 4044348453711 |
| Árucikk kategória | 09C |

Leírás

Kivitel:

VITALITY PLUS női biztonsági félcipő **SECURA VARIO Vitality® multizónás csillapítással** és **STEITZ FLEX-ZONE®** rugalmas zónás járótalppal.

- **Ultrakönnyű funkciós felsőrész szellőző textil betétekkel.**
- **Zárt nyelv.**
- **Biztonsági fényvisszaverők.**
- **Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Valódi bőr belső talp.**
- **TPU-Dynamics járótalp, fehér.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő zárt cipőnyelvel és valódi bőr talpbélés.

- **Alumínium lábujjvédő orrész.**
- **TPU-Dynamics külső talp.**
- **Csökkentett súlyú talp felépítés gumis bokarésszel.**

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092712 sz. alatt.

Raktári árú 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 42 EU méretekben rendelhető.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Védettségi osztály: S2

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Védettségi osztály | S2 |
| Talp anyaga | TPU Dynamics |
| Festék | fekete/ibolyakék |
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Csúszásgátló | igen |
| EU cipőméret | 41 |
| Nem | férfi |
| Elektromos szigetelés | EGB/ESD |
| Termék fajtája | Biztonsági félcipő |