



Forgószeles csavar SEB, Menet Ø: M8



Rendelési adatok

Rendelés száma	086467 M8
GTIN	2050001857378
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szeles csavarok, piros színben.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Teherbírás WLL SF 5:1: 0,4 t

Teherbírás WLL SF 4:1: 0,5 t

Menethossz L: 14 mm

Furattávolság x: 20 mm

Gyűrű belső Ø A: 30 mm

Gyűrű külső Ø B: 34 mm

Műszaki leírás

Gyűrű külső Ø B	34 mm
Felfekvő rész váll Ø C	60 mm
Kivitel	elforgatható

Méret D	57 mm
Gyűrű belső Ø A	30 mm
Teherbírás	0,3 t
Furattávolság x	20 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	6 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	0,5 t
Teherbírás WLL SF 5:1	0,4 t
Menethossz L	14 mm
Termék fajtája	Szemes csavar