



Forgószeles csavar SEB, Menet Ø: M16



Rendelési adatok

Rendelés száma	086467 M16
GTIN	2050001857637
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szeles csavarok, piros színben.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Teherbírás WLL SF 5:1: 1,4 t

Teherbírás WLL SF 4:1: 1,8 t

Menethossz L: 27 mm

Furattávolság x: 35 mm

Gyűrű belső Ø A: 38 mm

Gyűrű külső Ø B: 45 mm

Műszaki leírás

Felfekvő rész váll Ø C	88 mm
Gyűrű belső Ø A	38 mm
Méret D	80 mm

Kivitel	elforgatható
Teherbírás	1,6 t
Gyűrű külső Ø B	45 mm
Furattávolság x	35 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	1,4 t
Teherbírás WLL SF 4:1	1,8 t
Menethossz L	27 mm
Termék fajtája	Szemes csavar