

**Forgószeles csavar SEB, Menet Ø: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086467 M24
GTIN	2050001857897
Árucikk kategória	08Y

**Leírás****Kivitel:**

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szeles csavarok, piros színben.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

Teherbírás WLL SF 5:1: 3,2 t

Teherbírás WLL SF 4:1: 3,8 t

Menethossz L: 36 mm

Furattávolság x: 35 mm

Gyűrű belső Ø A: 38 mm

Gyűrű külső Ø B: 45 mm

**Műszaki leírás**

Gyűrű külső Ø B	45 mm
Teherbírás	4 t
Kivitel	elforgatható

Felfekvő rész váll Ø C	88 mm
Méret D	80 mm
Gyűrű belső Ø A	38 mm
Furattávolság x	35 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	3,8 t
Teherbírás WLL SF 5:1	3,2 t
Menethossz L	36 mm
Termék fajtája	Szemes csavar