

**Forgószeles csavar SEB, Menet Ø: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086467 M30
GTIN	2050001858412
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szeles csavarok, piros színben.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Teherbírás WLL SF 5:1: 5,5 t

Teherbírás WLL SF 4:1: 6,3 t

Menethossz L: 45 mm

Furattávolság x: 50 mm

Gyűrű belső Ø A: 58 mm

Gyűrű külső Ø B: 70 mm

Műszaki leírás

Felfekvő rész váll Ø C	115 mm
Kivitel	elforgatható
Méret D	106 mm

Gyűrű külső Ø B	70 mm
Teherbírás	6,3 t
Gyűrű belső Ø A	58 mm
Furattávolság x	50 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	5,5 t
Teherbírás WLL SF 4:1	6,3 t
Menethossz L	45 mm
Termék fajtája	Szemes csavar