


**Szövet tépőzárás csiszolótárcsa (CER), Ø 125 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567511 60
GTIN	4018875482957
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az **567760 sz. tépőzárás csiszolótárcsával** alkalmazva **öntapadó**. Gyors tárcsacsere.

Tépőzárás csiszolótárcsa XK870K robusztus **poliészter szövet**tel. Az **önélező kerámia szemcse** az aktív csiszoló kiegészítő bevonattal (**TOP Size**) gondoskodik az agresszív és hűvös csiszolásról.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzárás csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség **40 m/s**.

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán**.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa 566902 – 566950 sz. Ø 50 mm és Ø 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámától.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
----------	--------

Szemcsézet	60
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb tépőzárral Tárcsa Ø-höz 125 mm	567857 125
Tépőzárás csiszolótányér,M14 Külső Ø 125 mm	567760 125
Tépőzárás polírozó tányér,M14 Külső Ø 125 mm	567762 125

