

 steinel**Hőlégfúvó pisztoly, Típus: 351403****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078321 351403
GTIN	4007841351403
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus szabályozású HG 2120 E **hőlégfúvó pisztoly**, 3 fokozatban kiválasztható légmennyiség 150 – 500 l/perc között.

A hőmérséklet 80 – 630 °C között fokozatmentesen beállítható

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Műszaki leírás

Levegő térfogatáram, 3 fokozat	500 l/min
Teljesítményfelvétel	2200 W
Levegő térfogatáram, 1 fokozat	150 l/min
Levegő hőmérséklet	80 - 630 °C
Levegő térfogatáram, 2 fokozat	300 l/min
Gyártó jelölése	HG 2120E

Súly	850 g
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Heissluftbläser

Tartozék

Hőmérséklet szkennel HL Scan Típus 014919	078326 014919
Hőmérséklet szkennel HG Scan PRO Típus 007553	078325 007553
Hőlégfúvó tartozék készlet 12 darabos Típus 075569	078329 075569
Hőmérséklet szkennel HG Scan PRO Típus 007690	078325 007690