



## Vízpumpafogó gyors karos működtetéssel, balkezeseknek, Teljes hossz: 260 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706350 260
GTIN	4000896191291
Árucikk kategória	76B

### Leírás

#### Kivitel:

Gyors karos működtetéssel. Állítás átfogás nélkül, egykezes használat lehetséges. Pofa fogazása további indukciós edzéssel a hosszú élettartam érdekében és a forgásiránnyal szemkölti fogak a jobb fogáshoz. Pontos illeszkedés a lézerrel vágott állítható fogak következtében. Merítéssel bevont száruk.

Balkezesek részére.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Hatszög befogási tartomány: 50 mm

Befogható tartomány csőnél: 2 coll

### Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	50 mm
Nyél	Merítéssel szigetelt
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	Induktívan edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt

szikramentes

nem

Termék fajtája

Cső- és vízpumpafogó