

**Irányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, Típus:****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632060
GTIN	4000896038558
Árucikk kategória	630

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 115 mm

Fogak száma: 20

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	115 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem

kioldóval	nem
kalapács funkcióval	nem
QuickRelease-zel	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem
Felfogó furat a nyél végén	nem