

**Irányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, Típus:****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635060
GTIN	4000896042203
Árucikk kategória	630

**Leírás****Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

**Szabvány:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott.

**Alkalmazható :**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 200 mm

Fogak száma: 30

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	200 mm
Fogak száma	30