



Csillag ütőkulcs, biztosított, Kulcsnyílás: 32 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	619050 32
GTIN	3662424013706
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített ütő végekkel. A szabadalmaztatott reteszelő rendszer a kulcsot az anyán tartja. Ezáltal a kulcsot ütés közben nem kell fogni, amely minimalizálja a sérülésveszélyt és gondoskodik a maximális biztonságról. Innovatív és kezelőbarát kioldó kar. Akasztónyílás magasban végzett munkákhoz.

Alapanyag:

Szívós, üthető, feketére foszfátózott.

Kulcs hossza L: 195 mm

Gyűrű Ø D: 51 mm

Csillag magasság h: 21,5 mm

Műszaki leírás

Csillag magasság h	21,5 mm
Gyűrű Ø D	51 mm
Kulcsnyílás	32 mm
Kulcs hossza L	195 mm
Súly	649 g
Termék fajtája	Csavarkulcs