


Garant**Állandó mágnes, keresztirányú pólusosztás, Hossz L: 280mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380040 280
GTIN	4045197781765
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Alu ház, rászereléshez vagy beépítéshez.**
- **3 oldalon ütközőléc.**
- **2 kapcsolási pont.**
- **Mart markolat.**
- **4 ZeroClamp furat, rászterméret 200.**
- **3 mm sárgaréz / 12 mm acél lamellák.**

2 kapcsolható terület két mágneses mezőhöz;

Nagyméretű munkadarabok esetén, melyeket a teljes mágneses mezővel be kell fogni, mindkét befogófelületet be kell kapcsolni.

Előny:

Lehetséges két munkadarab befogása egy lapon, és részleges lefedés is (a 2 kapcsolható területnek köszönhetően).

Felhasználás:

Közepesen nagy és nagyméretű munkadarabok befogásához csiszolásnál, marásnál és erodálásnál.

Tartalom:

Hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló GARANT ZeroClamp befogó csapok 360025 18M16 ill. 18M16/138.

A lap rögzítése ZeroClamp befogócsapokkal vagy szorítókörmök segítségével történik a bemart befogó hornyokkal, közvetlenül a gépasztalon.

Műszaki leírás

Névleges tapadóerő	130 N/cm ²
Súly	29 kg
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Póluslap hossza	280 mm
Mágneses mező magassága	6 mm
Méret D	220 mm
Szélesség B	280 mm
Magasság H	68,5 mm
Termék fajtája	Mágnesasztal