




## Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással, Típus: MH203



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Árucikk kategória	33S

### Leírás

**Kivitel:**

Két mágneses befogófelület.

**Felhasználás:**

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

**Figyelem:**

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

### Műszaki leírás

Maximális szögeltérés	5 fok
Mágneses mező magassága	6 mm
Névleges tapadóerő	80 N/cm <sup>2</sup>
Szélesség B	25 mm
Típus	MH203
Súly	0,5 kg
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Pólusosztás	4 mm
Teljes magasság C	25 mm
Hossz A	100 mm

Termék fajtája

Mágneszta