

Menetmetsző 6e, M: M2



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 140350 M2 |
| GTIN | 4062406189365 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Tűrésmező 6e = **névleges méret alatt kb. 0,03 – 0,04 mm.** „Közepes” tűrés osztályú, ha a csapokat vastag **galvanikus védőréteggel** látják el.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-----------|
| Külső Ø | 16 mm |
| Tűrés osztály | DIN 13 6e |
| Emelkedés | 0,4 mm |
| Magasság | 5 mm |
| Menetméret | M2 |
| Menetfajta | M |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------|-------------|
| Szabvány | EN 22568 |
| Vágásirány | jobbos |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |