




Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással, Típus: MH203S



Rendelési adatok

Rendelés száma	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

Két mágneses befogófelület.

SmCo₅ mágnesekből, rendkívül nagy tartóerő nehezen forgácsolható anyagokhoz.

Felhasználás:

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

Figyelem:

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

Műszaki leírás

Szélesség B	25 mm
Mágneses mező magassága	6 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Maximális szögeltérés	5 fok
Pólusosztás	4 mm
Típus	MH203S
Súly	0,5 kg
Névleges tapadóerő	180 N/cm ²
Teljes magasság C	25 mm
Hossz A	100 mm

Termék fajtája

Mágneszta