

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 1000X500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 1000X500
GTIN	4045197780928
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,12 mm
Szárkeresztmetszet	50×10 mm
Szárhossz	1000×500 mm
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2
Termék fajtája	Lapos derékszög

