

HOLEX®**Miniszalag Ø 90×100 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568563 100
GTIN	4045197782205
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Miniszalagok Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Vlies miniszalagok átmenetek készítéséhez, szatináláshoz és finiseléshez.

Alátétfilmmel rendelkezik valamennyi hengerre történő felhelyezés érdekében.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 / 568575 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Kivitel: A coarse

Festék: barna

Műszaki leírás

Csiszolószalag szélessége	100 mm
Kivitel	A coarse
Csiszolószalag Ø	90 mm
Szemcseméret	100
Festék	barna

Tartozék

Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus SOFT	568580 SOFT
Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus HARD	568580 HARD
Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR	568580 AIR