

Garant**Kisméretű turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: I0204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz. Belső alakmegmunkáláshoz is.

Műszaki leírás

Fej Ø	2,5 mm
Alak	I0204
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Alak leírása	Belső
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Szár Ø	3 mm
Teljes hossz	40 mm
Fejhossz	4 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		