

Garant**Kisméretű turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: I0408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz. Belső alakmegmunkáláshoz is.

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Fej Ø	4 mm
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Szár Ø	3 mm
Alak	I0408
Alak leírása	Belső
Fejhossz	8 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		