

Garant**Excenteres szorító, Menet M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370001 M10
GTIN	4045197782373
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- 6-szög acél fej acél excenteres csavarral.
- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6 különböző geometria a befogófelületeknél: 1. Prizma 150°-os nyílásszöggel 2. Hosszanti recézéssel 3. Sima lépcső 4. Recézett 5. Sima 6. Bevonattal, sima.
- Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Kivitel reklámszöveg:

- Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.
- 6 különböző geometria a befogófelületeknél.

Felhasználás:

Alkalmas nyers- és kész elem befogásához.

Figyelem:

7-es méretű hajlított hatszögkulcs szükséges!

Műszaki leírás

Menet M	M10
Imbusz méret ₁	7 mm

Tárca magassága H	10 mm
Menethossz L	9 mm
Excenter út S_1	1,6 mm
Méret A	12,7 mm
Hatlap méret	25 mm
Szorítóerő	9 kN
Max. meghúzási nyomaték	28 Nm
Termék fajtája	Excenteres szorító