

Garant**LED-es zseblámpa elemekkel, Típus: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081505 125
GTIN	4062406192662
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Hosszú élettartamú és nagyon robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.**

- **Fénycsóva alacsony szórt fény veszteséggel.**
- **Hatékony energiafelhasználás a hosszú világítási időtartam érdekében.**
- **Világító gyűrűvel a könnyű megtalálás érdekében sötétben.**
- **Fröccsenő vízzel szemben védett, védettségi osztály IP54.**

Homogén megvilágítás szórólencsével, egykezes nyomógomb elől.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Hozzávaló elemeket a 081551 számtól talál.

Műszaki leírás

Elem típusa	Micro, AAA
Világítási idő	4 - 10 óra
A tartalmazott elemek száma	3
Égő	LED modul
IP védettségi osztály	IP 54
Fej Ø	29 mm
ATEX zóna	Nincs

Teljes hossz	125 mm
Fényáram	100 - 250 lm
Súly	119 g
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3