

uvex**Kesztyű pár uvex phynomic pro, Kesztyűméret: 7**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094295 7
GTIN	4048612045206
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

phynomic pro. Finom érzetű, szennyeződésekkel szemben ellenálló és nedvesség lepergető kesztyű 3/4 nitril bevonattal. A hordozóanyag poliamid / elasztán / bambusz keverék kellemes viseletet biztosít és nagyon jó nedvesség felvétellel rendelkezik. Jó száraz / nedves fogás.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	uvex phynomic
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
EN 388	2121X

Hordozóanyag	Poliamid, elasztán, bambusz
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	52 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk