

uvex**Kesztyű pár uvex phynomic pro, Kesztyűméret: 11**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094295 11
GTIN	4048612045244
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

phynomic pro. Finom érzetű, szennyeződésekkel szemben ellenálló és nedvesség lepergető kesztyű 3/4 nitril bevonattal. A hordozóanyag poliamid / elasztán / bambusz keverék kellemes viseletet biztosít és nagyon jó nedvesség felvétellel rendelkezik. Jó száraz / nedves fogás.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Sorozat	uvex phynomic
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
EN 388	2121X

Hordozóanyag	Poliamid, elasztán, bambusz
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	52 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk