

**Garant****Kesztyű pár Cut B, Kesztyűméret: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094405 6
GTIN	4062406190576
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

Minden alkotóelem, valamint a hordozóanyag és a bevonat is **szilikonmentes** (a Fraunhofer Institut vizsgálta). Ezért kiválóan alkalmas a gépjárműipar vagy fényezőüzemek felhasználási területeire.

Szilikonmentes vágás elleni védőkesztyű nagyon jó illeszkedéssel és könnyű súllyal. A jó kézügyességnek köszönhetően nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való bánáshoz. Speciális szál Spandex-szel **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és ellenállóképes poliuretán bevonattal.

**Szabvány:**

EN 388, EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	6
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	LABS mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	4X42B
Hordozóanyag	Nylon / speciális szál / Spandex
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	180 mm
Festék	szürke / narancssárga
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk