

WELDAS®

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár 10-2750, Kesztyűméret: 10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	094126 10
GTIN	8718564520958
Árucikk kategória	06E

Leírás**Kivitel:**

10-2750. Kényelmes **olaj- és vízálló** hegesztőkesztyű **hasított és szín marhaborból COMFOflex® technológiával** és KEVLAR® 4 ply + 5 ply varrással. Egyenes hüvelykujjal. **Hőálló akár 250 °C kontakthőig.** Pamut bélésű szár.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	360 mm

Hordozóanyag	Hasított / szín marhabőr
Anyag	Hasított / szín marhabőr
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	A/B típus
Hegesztési eljárás	MIG/MAG
Festék	sárga / fehér
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű

Tartozék

Hegesztő kézvédelem 44-3008LB

094135