

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 3
Rugó készlet	259044 5
Kés ISO kódja	PCBNR/L 1616H09
Alátétlapka	259031 27
Működő szélesség L ₄	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Teljes hossz L	100 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	20 mm
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Könyökemelő	259015 9
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9