

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Könyökemelő	259015 9
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 27
Működő szélesség L ₄	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Fejhossz L ₁	21 mm
Rugó készlet	259044 5
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2020K09
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6