

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Fejhossz L <sub>1</sub>	21 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Teljes hossz L	150 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Alátétlapka	259031 27
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2525M09
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 9
Lapkaméret	9 mm
Rugó készlet	259044 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3