

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Könyökemelő csavar	259018 6
Szárméret	16 mm
Könyökemelő	259015 9
Működő szélesség L ₄	16 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	PCBNR/L 1616H09
Fejhossz L ₁	20 mm
Alátétlapka	259031 27
Teljes hossz L	100 mm
Rugó készlet	259044 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3