

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	9 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	21 mm
Alátétlapka	259031 27
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2525M09
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Rugós csap készlet	259047 3
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 9
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3