

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Rugós csap készlet	259047 3
Szárméret	20 mm
Alátétlapka	259031 27
Rugó készlet	259044 5
Fejhossz L ₁	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő	259015 9
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2020K09
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3