

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2525M09
Rugós csap készlet	259047 3
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 27
Fejhossz L ₁	25 mm
Könyökemelő	259015 9
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3