

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Könyökemelő	259015 9
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2525M09
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Teljes hossz L	150 mm
Alátétlapka	259031 27
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Rugós csap készlet	259047 3
Rugó készlet	259044 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3