

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 12
Rugós csap készlet	259047 4
Fejhossz L ₁	34 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugó készlet	259044 6
Könyökemelő csavar	259018 11
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Alátétlapka	259031 35
Kés ISO kódja	PCKNR/L 3232P16
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11