

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Teljes hossz L	170 mm
Rugó készlet	259044 7
Alátétlapka	259031 36
Könyökemelő	259015 13
Könyökemelő csavar	259018 13
Rugós csap készlet	259047 5
Kés ISO kódja	PCKNR/L 3232P19
Szárméret	32 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Lapkaméret	19 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 13	259015 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7