

**Miniszalag Ø 90×100 mm, KK770J, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 568556 120    |
| GTIN              | 4018875293423 |
| Árucikk kategória | 56V           |

**Leírás****Kivitel:**

**A Kompakt szemcse** sok külön korund szemcse kapcsolódása. Az új csiszolószemcsék folyamatos szabaddá válásával állandó **csiszolási eredmény** és hosszú élettartam érhető el.

**Erősen ötvözött acélok, króm-nikkel acélok, titánötvözetek stb. fimocsiszoláshoz.**

Mini csiszolószalagok Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Felhasználás:**

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min<sup>-1</sup>.

A nyitott szemcseszórás következtében alacsonyabb munkanyomás szükséges, egyenletes elhasználódású.

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

**Műszaki leírás**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Szemcsézet                    | 120    |
| Csiszolószalag szélessége     | 100 mm |
| Csiszolószalag Ø              | 90 mm  |
| Csiszolóanyag                 | Korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A      |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 %                |
| Gyártó jelölése            | KK770J                 |
| Meghajtó gép               | Szatináló gép          |
| Maximális fordulatszám     | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Termék fajtája             | Csiszolószalag         |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

### Tartozék

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus HARD | 568580 HARD |
| Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR  | 568575 AIR  |
| Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus SOFT | 568580 SOFT |
| Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR  | 568580 AIR  |